

# COUSSIN DEMI-LUNE XL

Références	Désignations
NEG0382	Coussin demi-lune XL
NEG0382D	Coussin demi-lune XL Déhoussable
NEG0407	Housse en coton bouclette
NEG0402	Housse en PU bi-élastique
NEG0382HLEN	Housse en Lenzing®
<b>Dimensions : 190 x 35 cm</b>	



Ce coussin maintient le dos en place, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise.

## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Poche du coussin déhoussable : maille jersey 100% coton open end
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Poche du coussin déhoussable : Lavage par essuyage

ne pas laver en machine (risque d'éclatement de l'enveloppe au lavage et d'endommagement de la machine à laver)

Coussins :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique & lenzing® :

